

LA DESCRIPTION

L'analyseur rapide d'humidité halogène est principalement utilisé pour mesurer la teneur en eau du thé et d'autres aliments, avec une précision de 0,01 %. L'humidimètre est de petite taille et de mesure rapide, ce qui convient à divers théiers.

AVANTAGE

Plage de pesée maximale : 120 g

Valeur d'erreur d'affichage numérique : 0,005 g

Erreur de lisibilité : 0,01 %

Température de chauffage : 40-200 °C

SPÉCIFICATION

Liste des spécifications du compteur d'humidité du thé :

Numéro de modèle	DL-SFY-120
Capacité maximale	120g
Afficher la valeur de l'indice	0.005g
Lisibilité	0,01 %
Chauffage	Lampe halogène en forme d'anneau
Plage de température de chauffage	40-200 °C
Étalonnage du poids	100g
Taille de casserole	Φ90mm
Capteur	Capteur de force électromagnétique
Affichage	LCD
Procédure de chauffage	Chauffage standard, Chauffage rapide, Chauffage par paliers
Mode hors tension	Arrêt automatique, arrêt automatique, arrêt manuel
Plage de temps de chauffage	1 à 99 minutes
Dimension externe	310*205*200mm











深圳奥立实验仪器有限公司
仪器型号: SN-120A 称量精度: 0.001g
最大称量: 120g 称量精度: 0.01%
最大容量: 1200ml 工作电压: AC220V 50Hz

HALOGEN RAPID MOISTURE TESTER

Max= 120g 06:20 AUTO 105°C
d= 5mg
OK
78.02 %MC

温度/℃
时间/Time
%/g
单位切换/Unit

▶

→ 0/T ←

||

开始/增加
Start/Up

清零/减少
Tare/Down

停止/关机
Stop/Off

回家/Home
打印/Print





CONTACTEZ

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour obtenir le prix.



↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑





Quanzhou Deli Agroforestrial Machinery Co., Ltd.

12# Dongqing Road, Chengxiang Town,

Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767

Email : info@delijx.com

Web: www.delijx.com

↓ ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas. Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓